

81615601

Bipolare Pinzette Adson



Technische Daten

Maße und Gewichte

Gesamtlänge	135 mm
Gesamtlänge in Zoll	5,31 "
Spitzenbreite	1 mm

Grundeigenschaften

Pinzettenform	Adson
Spitzenform	gerade
Anschluss	2-Pin-Stecker

Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	Klasse IIb
Verordnung (EU) 2017/745	N/A
FDA Zulassung	Klasse II

Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 500 Vp
Verpackungseinheit	1
GTIN	04250418738293